


水道水を電気分解して用途に合わせて

5種類・7段階の水を連続生成します。




大型カラーバックライト液晶ディスプレイ搭載！

見やすい大型液晶ディスプレイは生成中の水の種類に応じてバックライトの色が変わるので視認性抜群。




ワンタッチ操作の便利なシャワー付分岐柱



■標準付属品

●シャワー付分岐柱セット ●フレキシブルパイプ(長さ480mm) ●ホース止め輪(分岐柱取付用)
●吐水スタンド ●pH試験液セット ●ブックpH試験紙 ●吸盤 ●注意シール
●浄水フィルター交換ラベル ●グリセロリン酸カルシウム(15g) ●電解促進剤(20g)

■オプション(別売品)



その他の消耗品、オプションもインターネット(パソコン・携帯)でプランビーストアをご利用ください。
便利でお得な割引やポイント還元があります。
プランビーストアは1万円以上のご注文で送料無料です。

プランビーストア
<http://store.planbee.co.jp>

リーズナブルなレンタルプランをご用意しています。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ窓口 0258-46-7757 または正規取扱店まで


安全に関するご注意

安全にお使いいただくために、以下のことを必ずお守りください。

警告	注意
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●生成した還元水素水を飲用するときは、次のことに注意してください。 (1) 医薬品を生成水(浄水は可)で飲用しないでください。 (2) 無酸症・低酸症および腎不全・カリウム排泄障害等腎疾患の方で水分量の制限やミネラル分の摂取制限をされている方は、かかりつけの医師に相談の上での飲用をおすすめします。 (3) 飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用継続しても症状に改善が見られないときは医師または薬剤師にご相談ください。 ●医師の治療を受けている方や、身体に異常を感じているときは使用前に医師または薬剤師にご相談ください。 ●肌の弱い方、アレルギー体質の方は酸性水を使用する前に医師または薬剤師にご相談ください。 ●酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止して医師にご相談ください。	●初めて還元水素水を飲用でご使用になる場合、pH調整レベル弱(pH8.5)より少量ずつ(コップ1～2杯)2週間程度還元水素水に慣れていたで、順次pHレベルを上げてご使用されることをおすすめします。 ●発疹などの症状が出た場合、アレルギー性の方は、発疹などの症状が出る場合があります。その場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。 ●本カタログ掲載商品は日本国内でご使用ください。 ●水道水など飲用水として合格した水でご使用ください。 ●元止め式瞬間湯沸器には使用しないでください。

レンタル取次店

■分岐柱の取付方法例



■標準仕様

参考小売価格 ¥398,000(税抜) 標準取付工賃 ¥12,000(部品代別・税抜)

類別名称	機械器具83 医療用物質生成器
名称・品番	ビーファインR S (アールエス)
製造所名称	アクアプロス株式会社(大阪府)
給水仕様・接続	シャワー付分岐柱による原水・シャワー・浄水の3段階切り替え
電源	100V 50/60Hz
定格電流	2.5A
消費電力	約200W(還元水pH濃度強生成時)
本体	寸法 高さ345×幅244×奥行190(mm) 重量 4.7kg
電解方式	連続式電解方式(流量センサー内蔵)
処理水量	還元水素水:3.0～7.0%/分 強酸性水:0.3～1.3%/分
生成水切り替え	7段階 還元水素水/3段階(約pH8.5～pH9.5) 浄水(約pH7.0) 酸性水(約pH5.5～pH6.5) 強酸性水(約pH2.3～pH2.7) 強還元水(約pH10.0～)
連続使用可能時間	常温時 還元水素水 約60分間/強酸性水 約30分間
電解槽洗浄方式	自動洗浄方式(洗浄時期をマイコンで制御)
電解槽電極材質	チタン製白金メッキ
ろ過材	粒状抗菌活性炭+亜硫酸カルシウム+鉛除去活性炭
ろ過能力	遊離残留塩素 総ろ過水量12,000%以上(除去率80% JIS S3201試験) 初期塩素除去 95%以上
除去できない成分	原水中に溶けている金属イオン・塩分
寿命	約1年間または12,000%通水で交換表示(水質により異なる)
使用可能水圧及び水温	0.05～0.45MPa(約0.5～4.5kgf/cm ²) 35℃
電解促進剤(強酸性水生成時)	強制溶剤型添加方式(1回分として食塩20gを添加)
電解促進剤(食塩)補充サイン	音声ガイダンス・ブザー音・液晶ディスプレイによるお知らせ
保護装置	熱水保護・温度上昇検知・過電流保護

●カタログ中のORP値、pH値は目安であり保証しているものではありません。地域、水質、水圧、水温などによって変化することがあります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格及びデザインなどは改善などのため予告なく変更する場合があります。

ハイパワー電解槽搭載

連続通水式 還元水素水・強酸性水生成器

ビーファイン アールエス

BeeFine R S

厚生労働省管理医療機器製造販売認証番号 223ABBZX00046000

レンタル専用 プランビー独自のお得なレンタルプランをご用意しています

- 浄水 薬の服用時やミルク作りに！
- 還元水素水 胃腸諸症状の改善・料理などに！
- 酸性水 健康な肌にする美容水に！
- 強酸性水 食材、食器などの除菌に！
- 強還元水 強力な洗浄効果でお掃除などに！

健康の水

還元水素水

pH8.5~9.5 飲用

還元水素水ボタンを押す フレキシブルパイプから出ます
同時に酸性水が吐水ホースから出ます

膨潤作用

ものを柔らかくする作用

溶解力

ものを溶かし引き出す作用

熱伝導

沸騰するまでの時間が短い

薬事法により胃腸症状の改善効果が認められている水素たっぷりのお水です

- 胃もたれや胃の不快感を緩和します
- 胃腸の働きを助け、お通じを良好に



- 炊飯に
- お茶・コーヒー・紅茶に
- ゴボウなどアクの強い野菜のアク抜きに
- 焼酎・ウィスキーなどのお酒の水割りに
- 煮物料理に
- 和食のダシに
- 豆類の煮物に



美容の水

酸性水

pH5.5~6.5 △ 飲用不可

酸性水ボタンを押す フレキシブルパイプから出ます
同時に還元水素水が吐水ホースから出ます

収斂作用

ものを引き締める作用

洗浄力

ものを綺麗にする作用

弱酸性のアストリンゼント水としてお使いいただけます

- 洗顔に



- 弱酸性の化粧水として




- 麺の茹で水に
- 天ぷらの衣作りに
- ゆで卵に
- 冷凍食品の解凍に
- おしぼりに



ビーファインRSはこんなにお得！

ペットボトルやウォーターサーバー（ボトル宅配）で水を購入する人が増えています。これらは毎日使えば使うほど経済的な負担が大きくなります。ビーファインRSは使い道に応じた5種類7段階の水を圧倒的な低コストでお使いいただけます。また、ビーファインRSはボトルゴミや輸送に伴う石油資源の消費などもなく、エコノミー（経済）とエコロジー（環境）を両立できます。

1リットルあたり
約100円



ペットボトルや
ウォーターサーバー

算出根拠：月額1万円のレンタル料の
ビーファインRSで1日30リットル使用

1リットルあたり
約11円



BeeFine RS

環境の水

強還元水

pH10以上 △ 飲用不可

強還元水・強酸性水ボタンを押す フレキシブルパイプから出ます
同時に強酸性水が吐水ホースから出ます

洗浄力

ものを綺麗にする作用

超膨潤作用

ものを柔らかくしその時間が短い

溶解力

ものを溶かし引き出す力が強い

熱伝導

沸騰するまでの時間が短い

水なのに洗剤のような洗浄力を持つ強アルカリ性のお水です



- 換気扇やレンジフードの油污れ落としに
- まな板・包丁・皿の汚れ落としに
- 野菜や肉・鮮魚の洗浄に
- 床やシンクのぬめり取り、汚れ落としに
- トイレの黄ばみ落としに
- コーヒー・醤油・食用油等によるシミ抜きに
- 洗剤を減らすために
- タケノコ・ワラビ・ゼンマイなどのアク抜きに



衛生の水

強酸性水

pH2.3~2.7 △ 飲用不可

強酸性水ボタンを押す 吐水ホースから出ます
同時に強還元水がフレキシブルパイプから出ます

洗浄力

ものを綺麗にする作用

除菌力

すぐれた除菌効果

消臭力

悪臭原因物質を酸化分解

次亜塩素酸水として食品衛生法に基づく添加物として認可されています

原水に電解促進剤（食塩）を加え、電気分解してプラス極側で生成される次亜塩素酸を含む水です。pH2.7以下という強い酸性で、酸化還元電位+1100mV以上の特性を示します。強い除菌効果を持っていますが、空気やタンパク質などの有機物に触れることで普通の水に戻りますので安全で環境負荷もありません。

- 食品分野では、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムの代替に即効性の高い洗浄除菌水として利用されています。
- 農業分野では、農薬を減らすために利用されており、大変注目されています。
- 肌・目・髪の毛に優しい消毒剤として使われている温水プールやスーパー銭湯などが増えています。

- 食品材料などの洗浄に
- 手指の洗浄除菌に
- スプレー噴霧でペットやタバコの臭いを強力脱臭
- クリーンな室内環境作りに



安心の水

浄水

pH7.0 飲用

浄水ボタンを押す フレキシブルパイプから出ます
同時に吐水ホースからも浄水が出ますが、フレキシブルパイプから出る浄水をお使いください

高性能フィルターにより水道水に含まれる塩素や鉛などが除去されたお水です

- 薬の服用に
- 赤ちゃんのミルク作りに




電解水で実験してみよう！

不思議なチカラを持つ電解水。
実験でそのチカラを目で見ることができます。
実験と言っても用意するのはどの家庭にでもあるものばかり。
実験方法もカンタンなので一度チャレンジしてみましょう！



お茶の実験

還元水素水の膨潤作用、溶解力によりお茶が抽出されやすくなり風味がよく出ます。また、茶葉も少なくてすみ、時間も節約できます。緑茶ではビタミンCやカテキンなどの有用成分も多く溶け出すというデータも出ています。

常温の浄水と還元水に緑茶ティーパックを浸し1分経過




常温の浄水と強還元水にミニトマトを浸し3分経過
強還元水に浸けたらすぐに色が出始めます。



ミニトマトの実験

ミニトマトなどの野菜の洗浄には強還元水がおすすめです。優れた洗浄作用により、野菜の表面に付着した汚れや化学物質を強力に落とします。また、野菜自体の酸化還元電位（ORP）を下げることで、まるで採れたてのような食感と風味を楽しめると同時に、野菜が本来持つ抗酸化力をより高めます。

常温の浄水と強還元水にごま油を滴下し5秒間攪拌



ごま油の実験

強還元水には微量の水酸化ナトリウム（NaOH）が含まれており、タンパク質を溶解させたり油を乳化（鹸化）する作用があります。浄水にごま油を滴下してかき混ぜてもすぐに分離してしましますが、強還元水ではごま油が加水分解し、乳化します。キッチンなどの汚れ落とし、車のお手入れなどに最適です。また、洗剤や溶剤と違い、手肌、プラスチック、ゴムなどに悪影響がありません。

